





# CULOTTE MULTI-CONNECTEUR



**La culotte multi-connecteur permet de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales sans utiliser de tube hélicoïdal.**



**Pratique à installer**

**Facilite le raccordement**

**Gain de place**

**Polyvalent :  
raccordement de 2  
salle de bain symétriques**

**Bon écoulement des eaux**

**Minimise le risque de désamorçage**

**Marquage : Me**



## SOLUTIONS

## Culotte Multi-connecteur

### Avantage


- Facilite le raccordement des appareils sanitaires à la descente.
- Minimise le risque de désamorçage des siphons de l'installation sanitaire.
- Pièce compacte, à dimensions réduites, pour économiser l'espace des installations.
- Installation au ras du sol des connexions des eaux usées garantissant une bonne pente des tuyaux et le bon écoulement.
- Fabriqué avec formulation Me.Valable pour le système d'évacuation Me (Ø100) de notre gamme.
- Culotte MF : entrée femelle à joint élastomère et sortie mâle à coller pour installations en Ø100, à 3 entrées eaux usées à opercules (2 en Ø50mm et 1 en Ø40 mm).
- IMT-554 livré avec deux réductions 50/40 à coller, ce qui permet un grand nombre de combinaisons pour le branchement des EU par collage.
- Permet la chute unique à tuyau PVC lisse avec ventilation primaire sans nécessité de ventilation secondaire selon norme NF EN 12056-2

### Caractéristiques Techniques :




- Dimension : DN 100 (DN d'emboîture 50-50-40)
- Un bloc supérieur configuré avec 3 entrées femelles (2 de Ø50 et 1 de Ø40mm) pour connecter les accessoires nécessaires, selon les exigences de l'installation sanitaire.
- Les 3 entrées à opercules restent fermées: elles intègrent une zone pré-coupée pour les ouvrir facilement.
- Quand la connexion à été ouverte, un anneau butoir restera pour sécuriser l'entrée (pour éviter que les tubes obstruent la chambre du multi-connecteur)
- Connection à 45° des EU dans la descente.
- 2 nervures longitudinales qui servent comme base d'appui pour la descente, évitant ainsi que cette dernière puisse pénétrer à l'intérieur de la pièce et réduise la capacité hydraulique des connexions.
- Joint avec 2 lèbres à forme de dent de scie, pour assurer l'adaptation totale et l'étanchéité

### Exemple d'installation



- 1 Tube Ø100
- 2 Culotte Ø100 87°30 M-F.
- 3 Manchon pour sortie WC Ø100, culotte
- 4 Multi-connecteur Ø100
- 5 Tube Ø100
- 6 Coude Ø50 87°30 F-F
- 7 Tube Ø50
- 8 Coude Ø50 87°30



Connection 2 salles de bains symétriques

## Tube PVC



Tube PVC compact NF EN 1329-1 ME

Ø 32-400 en barre de 4 ML

## Raccords PVC

### COUDE



### Croix



### TE



### Pied de biche



### Manchon de dilatation



### Parallèle



### Equerre



### MANCHON



Coulisse    Manchette    Dilatation

### REDUCTION



Centrée    Excentrée    Incorporée

### TAMPON



de Réduction    de visite    Hermetique

### TE DE VISITE



### SELLE



### AERATEUR



### CLAPET



Anti-retour    Battant



de nez

### COLLIER



Nous disposons également de toute la gamme sanitaire ....

## WC

### PIPE



Courte coudée



Longue coudée



Longue coudée avec sortie



Multiforme



sortie droite

### MANCHETTE



Adaptation WC

### CARTOUCHE



Anti-odeur

### ROBINET



Flotteur de bassin

### Tuyaux pour réservoir



## MACHINE A LAVER

### Tuyaux Flexible



### Siphon



### Robinetterie



Consultez notre catalogue Bâtiment pour découvrir les autres produits...

## N'hésitez pas à nous contacter !

### Siège et Agence Ile de France

20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray  
93155 LE BLANC MESNIL Cedex  
Tél. : 01.55.81.25.25  
Fax : 01.55.81.25.20  
Email : [info@formatub.fr](mailto:info@formatub.fr)

### Agence Nord-Pas-de-Calais

5, avenue Paul Plouviez  
62460 DIVION  
Tél. : 03.21.61.63.90  
Fax : 03.21.61.63.99  
Email : [nord@formatub.fr](mailto:nord@formatub.fr)